

 KOMET

## Dados do pedido

Número do pedido	240074 B00
GTIN	4047109016378
Classe de artigo	24H

## Descrição

**Modelo:**

Microscopically tested, precise cutting profile. Cost-efficient due to multiple regrinding of the cutting face.

Sizes with suffix **L** = **extended shank**.

## Descrição técnica

Profundidade de perfuração	10 mm
Comprimento total	50 mm
para furos de Ø a partir de	2,5 mm
Tipo	B00
Ø da haste	8 mm
Óleo de corte	HSS Co 10
Tipo de produto	Inserto de corte para tornear