


## Pastilha de corte reversível por torneamento CNMG 120404, para acabamento, Tipo: PR015S



### Dados do pedido

Número do pedido	250102 PR015S
GTIN	4960664837090
Classe de artigo	25E

### Descrição técnica

Condição de corte	ligeiramente interrompido
Aplicação principal	S
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	25 - 70 m/min
Avanço f	0,05 - 0,18 mm/U
Quebra-aperas	MQ
Raio do canto	0,4 mm
Óleo de corte	HM
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Tipo	PR015S
Profundidade de corte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Revestimento	Megacoat Hard

Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMG 120404
Número de trocas/cortes	4
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear