


Pastilha de corte reversível por torneamento CNMG 120408, para acabamento, Tipo: PR015S



Dados do pedido

Número do pedido	250104 PR015S
GTIN	4960664837106
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Aplicação principal	S
Raio do canto	0,8 mm
Profundidade de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Avanço f	0,05 - 0,18 mm/U
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Velocidade de corte v_c aplicação principal	25 - 70 m/min
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Quebra-aparas	MQ
Óleo de corte	HM
Tipo	PR015S
Revestimento	Megacoat Hard

Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMG 120408
Número de trocas/cortes	4
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar