

Pastilha de corte reversível por torneamento DNMG 150604, para acabamento, Tipo: PR015S



Dados do pedido

Número do pedido	250696 PR015S
GTIN	4960664837335
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Raio do canto	0,4 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Quebra-aparas	MQ
Profundidade de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Óleo de corte	HM
Tipo	PR015S
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Avanço f	0,05 - 0,18 mm/U
Velocidade de corte v_c aplicação principal	25 - 70 m/min
Aplicação principal	S
Revestimento	Megacoat Hard

Código ISO da pastilha de corte reversível	DNMG 150604
Número de trocas/cortes	4
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear