

 KOMET

Dados do pedido

Número do pedido	240074 B04
GTIN	4047109016538
Classe de artigo	24H

Descrição

Modelo:

Microscopically tested, precise cutting profile. Cost-efficient due to multiple regrinding of the cutting face.

Sizes with suffix **L** = **extended shank**.

Descrição técnica

Profundidade de perfuração	45 mm
Comprimento total	75 mm
Tipo	B04
para furos de Ø a partir de	9 mm
Ø da haste	8 mm
Óleo de corte	HSS Co 10
Tipo de produto	Inserto de corte para tornear