

Pastilha de corte reversível por torneamento DNMG 150608, para acabamento, Tipo: PR005S



Dados do pedido

Número do pedido	250697 PR005S
GTIN	4960664836581
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Raio do canto	0,8 mm
Quebra-aparas	MQ
Aplicação principal	S
Tipo	PR005S
Profundidade de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Óleo de corte	HM
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Avanço f	0,03 - 0,12 mm/U
Condição de corte	contínuo
Velocidade de corte v_c aplicação principal	30 - 90 m/min
Revestimento	Megacoat Hard

Código ISO da pastilha de corte reversível	DNMG 150608
Número de trocas/cortes	4
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar