

CNMG 160616, Tipo: CA510**Dados do pedido**

Número do pedido	250378 CA510
GTIN	4960664697199
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Avanço f	0,28 - 0,88 mm/U
Profundidade de corte a_p	1 - 10 mm
Quebra-aperas	PH
Velocidade de corte v_c aplicação principal	80 - 450 m/min
Raio do canto	1,6 mm
Condição de corte	contínuo
Aplicação principal	P
Tipo	CA510
Atribuição de acabamento/desbaste	Desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMG 160616
Número de trocas/cortes	4

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar