

**Pastilha de corte reversível por torneamento WNMG 080404, para acabamento, Tipo: PR015S****Dados do pedido**

Número do pedido	252012 PR015S
GTIN	4960664837595
Classe de artigo	25E

**Descrição técnica**

Condição de corte	ligeiramente interrompido
Avanço f	0,05 - 0,18 mm/U
Óleo de corte	HM
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	25 - 70 m/min
Aplicação principal	S
Tipo	PR015S
Quebra-aparas	MQ
Profundidade de corte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Raio do canto	0,4 mm
Revestimento	Megacoat Hard

Código ISO da pastilha de corte reversível	WNMG 080404
Número de trocas/cortes	6
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar