

Pastilha de corte reversível por torneamento VNMG 160408, para acabamento, Tipo: PR005S



Dados do pedido

Número do pedido	251754 PR005S
GTIN	4960664836772
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Profundidade de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Raio do canto	0,8 mm
Óleo de corte	HM
Avanço f	0,03 - 0,12 mm/U
Tipo	PR005S
Aplicação principal	S
Velocidade de corte v_c aplicação principal	30 - 90 m/min
Condição de corte	contínuo
Quebra-aperas	MQ
Revestimento	Megacoat Hard

Código ISO da pastilha de corte reversível	VNMG 160408
Número de trocas/cortes	4
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar