

**Pastilha de corte reversível por torneamento VNMG 160404, para acabamento, Tipo: PR015S****Dados do pedido**

Número do pedido	251752 PR015S
GTIN	4960664837526
Classe de artigo	25E

**Descrição técnica**

Óleo de corte	HM
Avanço f	0,05 - 0,18 mm/U
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	25 - 70 m/min
Raio do canto	0,4 mm
Profundidade de corte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Tipo	PR015S
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Quebra-aperas	MQ
Aplicação principal	S
Revestimento	Megacoat Hard

Código ISO da pastilha de corte reversível	VNMG 160404
Número de trocas/cortes	4
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar