

## Pastilha de corte reversível por torneamento VNMG 160408, para processamento médio, Tipo: PR015S



### Dados do pedido

Número do pedido	251824 PR015S
GTIN	4960664837588
Classe de artigo	25E

### Descrição técnica

Quebra-aparas	MU
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Raio do canto	0,8 mm
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	25 - 70 m/min
Avanço $f$	0,05 - 0,18 mm/U
Profundidade de corte $a_p$	0,5 - 4 mm
Óleo de corte	HM
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Tipo	PR015S
Aplicação principal	S
Revestimento	Megacoat Hard

Código ISO da pastilha de corte reversível	VNMG 160408
Número de trocas/cortes	4
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar