

**Pastilha de corte reversível por torneamento VNMG 160404, para processamento médio, Tipo: PR005S****Dados do pedido**

Número do pedido	251822 PR005S
GTIN	4960664836819
Classe de artigo	25E

**Descrição técnica**

Tipo	PR005S
Raio do canto	0,4 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Avanço f	0,05 - 0,15 mm/U
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	30 - 90 m/min
Condição de corte	contínuo
Quebra-aparas	MU
Aplicação principal	S
Profundidade de corte $a_p$	0,5 - 4 mm
Óleo de corte	HM
Revestimento	Megacoat Hard

Código ISO da pastilha de corte reversível	VNMG 160404
Número de trocas/cortes	4
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear