


Garant**Pastilha de corte reversível por torneamento CC.T 060204, para acabamento****Dados do pedido**

Número do pedido	260052 HB7415
GTIN	4045197672209
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Velocidade de corte v_c aplicação principal	60 - 70 m/min
Quebra-aparas	TIS
Avanço f	0,1 mm/U
Condição de corte	contínuo
Aplicação principal	S
#Raio do canto	0,4 mm
Profundidade de corte a_p	0,2 - 2 mm
Tipo	HB7415
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Material de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	CCMT 060204

Ficha de dados

Número de trocas/cortes	2
Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear