


**Pastilha de corte reversível por torneamento WN.G 080404, para processamento médio, Tipo: PR005S****Dados do pedido**

Número do pedido	252112 PR005S
GTIN	4960664836888
Classe de artigo	25E

**Descrição técnica**

Profundidade de corte $a_p$	0,5 - 3,5 mm
Tipo	PR005S
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	30 - 90 m/min
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Quebra-aparas	MU
Raio do canto	0,4 mm
Óleo de corte	HM
Avanço $f$	0,05 - 0,15 mm/U
Aplicação principal	S
Condição de corte	contínuo
Revestimento	Megacoat Hard

Código ISO da pastilha de corte reversível	WNMG 080404
Número de trocas/cortes	6
Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar