

Ficha de dados

Garant GRIDLINE

Gaveta, 200 kg, 36x20G, Altura frontal das gavetas: 75



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 930745 75 |
| GTIN | 4062406064198 |
| Classe de artigo | 9GK |

Descrição

Versão:

Gavetas 100% de extensão total com extensão diferencial. Puxador de alumínio com fitas de rotulagem substituíveis que podem ser reescritas.

Capacidade de carga 200 kg.

Perfurações para o alojamento de réguas separadoras ranhuradas em grelha de 25 mm (a partir de uma altura frontal da gaveta de 75 mm).

Indicado para:

Caixa de armário de ferramentas 40x24G n.º 930735.

Material fornecido:

Gaveta completa com respetivamente 1 par de calhas de guiamento.

Pintura:

Corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, frentes antracite RAL 7016, **revestido a pó. O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.**

Descrição técnica

| | |
|---|--------|
| Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis | 200 kg |
| Área útil da gaveta em G | 36x20 |
| Peso | 15 kg |
| Altura frontal | 75 mm |
| Altura útil | 50 mm |
| Largura útil em G | 36 |
| Profundidade útil em G | 20 |

Ficha de dados

| Área de aplicação | Armário de ferramentas |
|---|----------------------------------|
| #Profundidade útil | 500 mm |
| Largura útil | 900 mm |
| com sistema de desbloqueio individual das gavetas | não |
| Espessura do material | 1,2 mm |
| Extração da gaveta (extração parcial/total) | 100 % |
| Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 |
| Largura útil da gaveta x profundidade útil em G | 36×20G |
| Tipo de produto | Gaveta |

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/930745-75>