

Garant**Pastilha de corte reversível por torneamento VC.T 160402, para acabamento****Dados do pedido**

Número do pedido	261370 HB7010-2
GTIN	4069515022392
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Condição de corte	contínuo
Material de corte	HM
#Raio do canto	0,2 mm
Tolerância	M
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Aplicação principal	P
Profundidade de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Quebra-aparas	SS
Código ISO da pastilha de corte reversível	VCMT 160402
Velocidade de corte v_c aplicação principal	150 - 500 m/min
Número de trocas/cortes	2

Ficha de dados

Avanço f	0,07 - 0,25 mm/U
Tipo	HB7010-2
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear