

Fresa de canto 90°, Haste Weldon, Ø D/número de arestas de corte Z: 20/2mm**Dados do pedido**

Número do pedido	215840 20/2
GTIN	4045197702838
Classe de artigo	210

Descrição**Utilização:**

Uso universal em todos os materiais.

- **Fresagem de cantos e ranhuras, cópia interna, fresagem circular, fresagem circular de perfuração, fresagem cilíndrica.**

Para perfuração e processamento de ranhuras.

Instrução:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** com lâmina n.º **674252 tam. 8IP**.

- **Substitua os parafusos de aperto das pastilhas de corte reversíveis após uma utilização prolongada. Usar apenas bem lubrificada (p. ex., com pasta de cobre).**

Descrição técnica

L_2	9 mm
Ø da haste D_s h6	20 mm
#profundidade máxima de corte $a_{p,max}\#$	17 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219814 (8IP; 1,2 Nm)
número de lâminas efetivo $Z_{ef.}$	2
Projeção L_1	35 mm
Pastilha de corte reversível adequada	AP.. 1003..
Ø das lâminas D_c	20 mm
Comprimento total $L_{tot.}$	90 mm
Número de pastilhas de corte reversíveis	3

Modelo da haste	Haste Weldon
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Aplicação de fresagem	Fresagem de canto
Refrigeração interior	sim
Estratégia de maquinagem	MTC
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa de canto

Acessórios

PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças	219814
Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 1,2	211750 1,2