


Garant**Pastilha de corte reversível por torneamento TCMT 110202, para acabamento****Dados do pedido**

Número do pedido	260950 HB7035-2
GTIN	4069515021296
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Velocidade de corte v_c aplicação principal	120 - 350 m/min
Profundidade de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Tipo	HB7035-2
Condição de corte	fortemente interrompido
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
#Raio do canto	0,2 mm
Avanço f	0,07 - 0,25 mm/U
Aplicação principal	P
Quebra-aparas	SS
Número de trocas/cortes	3
Material de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	TCMT 110202

Ficha de dados

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para tornear