

Garant**Pastilha de corte reversível por torneamento TC.T 110204, para processamento médio****Dados do pedido**

Número do pedido	260982 HB7010-2
GTIN	4069515021616
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Tipo	HB7010-2
#Raio do canto	0,4 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	TCMT 110204
Número de trocas/cortes	3
Quebra-aparas	SM
Tolerância	M
Material de corte	HM
Aplicação principal	P
Condição de corte	contínuo
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Profundidade de corte a_p	0,3 - 2 mm
Avanço f	0,08 - 0,3 mm/U

Ficha de dados

Velocidade de corte v_c aplicação principal

120 - 440 m/min

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para tornear