

Ficha de dados

Garant

Pastilha de corte reversível por torneamento DNMG 110408, para processamento médio



Dados do pedido

Número do pedido	250754 HB7020-2
GTIN	4069515017008
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Aplicação principal	P
Código ISO da pastilha de corte reversível	DNMG 110408
Velocidade de corte v_c aplicação principal	130 - 370 m/min
Avanço f	0,2 - 0,5 mm/U
Tipo	HB7020-2
Tolerância	M
Material de corte	HM
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
#Raio do canto	0,8 mm

Ficha de dados

Profundidade de corte a_p	0,3 - 4 mm
Quebra-aparas	SM
Número de trocas/cortes	4
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear