

Garant**Pastilha de corte reversível por torneamento KNUX 160410R, para processamento médio****Dados do pedido**

Número do pedido	251036 HB7020-2
GTIN	4069515017381
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Aplicação principal	P
Material de corte	HM
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Avanço f	0,2 - 0,5 mm/U
Número de trocas/cortes	2
Quebra-aparas	SM
Profundidade de corte a_p	0,3 - 4 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Quebra-aparas	2,2 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	130 - 370 m/min
Tipo	HB7020-2
Código ISO da pastilha de corte reversível	KNUX 160410R
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar

