

Garant**Pastilha de corte reversível por torneamento CCMT 09T304, para processamento médio, Wiper****Dados do pedido**

Número do pedido	260151 HB7020-2
GTIN	4069515019880
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Número de trocas/cortes	2
Material de corte	HM
Profundidade de corte a_p	0,4 - 2,5 mm
Condição de corte	ligeiramente interrompido
#Raio do canto	0,4 mm
Quebra-aparas	WSM
Tipo	HB7020-2
Código ISO da pastilha de corte reversível	CCMT 09T304
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Velocidade de corte v_c aplicação principal	120 - 410 m/min

Ficha de dados

Avanço f	0,1 - 0,35 mm/U
Aplicação principal	P
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear