

**Garant****Pastilha de corte reversível por torneamento CCMT 120408, para acabamento****Dados do pedido**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Número do pedido | 260066 HB7010-2 |
| GTIN             | 4069515019569   |
| Classe de artigo | 21G             |

**Descrição técnica**

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| Quebra-aparas                              | SS               |
| Atribuição de acabamento/desbaste          | Acabamento       |
| Profundidade de corte $a_p$                | 0,2 - 1,5 mm     |
| Condição de corte                          | contínuo         |
| Aplicação principal                        | P                |
| #Raio do canto                             | 0,8 mm           |
| Número de trocas/cortes                    | 2                |
| Material de corte                          | HM               |
| Avanço f                                   | 0,07 - 0,25 mm/U |
| Código ISO da pastilha de corte reversível | CCMT 120408      |
| Tipo                                       | HB7010-2         |

## Ficha de dados

|                                               |                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Tolerância                                    | M                                         |
| Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal | 150 - 500 m/min                           |
| Tipo de produto                               | Pastilha de corte reversível para tornear |