

## Ficha de dados

**Garant**

### Pastilha de corte reversível por torneamento DC.T 11T308, para acabamento



#### Dados do pedido

Número do pedido	260361 HB7010-2
GTIN	4069515020381
Classe de artigo	21G

#### Descrição técnica

Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	150 - 500 m/min
Condição de corte	contínuo
Tolerância	M
Aplicação principal	P
#Raio do canto	0,8 mm
Quebra-aparas	SS
Código ISO da pastilha de corte reversível	DCMT 11T308
Profundidade de corte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Avanço $f$	0,07 - 0,25 mm/U
Material de corte	HM
Número de trocas/cortes	2

## Ficha de dados

Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Tipo	HB7010-2
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear