

Garant**Pastilha de corte reversível por torneamento VC.T 160408, para processamento médio****Dados do pedido**

Número do pedido	261459 HB7020-2
GTIN	4069515022705
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Profundidade de corte a_p	0,3 - 2 mm
Tipo	HB7020-2
Condição de corte	ligeiramente interrompido
#Raio do canto	0,8 mm
Número de trocas/cortes	2
Quebra-aparas	SM
Material de corte	HM
Avanço f	0,08 - 0,3 mm/U
Aplicação principal	P
Código ISO da pastilha de corte reversível	VCMT 160408

Ficha de dados

Velocidade de corte v_c aplicação principal	110 - 350 m/min
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear