

Garant**Pastilha de corte reversível por torneamento CCMT 120408, para acabamento****Dados do pedido**

Número do pedido	260066 HB7020-2
GTIN	4069515019583
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Tolerância	M
Profundidade de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Aplicação principal	P
Velocidade de corte v_c aplicação principal	140 - 400 m/min
Quebra-aparas	SS
Tipo	HB7020-2
#Raio do canto	0,8 mm
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Número de trocas/cortes	2
Avanço f	0,07 - 0,25 mm/U
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento

Ficha de dados

Material de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	CCMT 120408
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear