

Garant**Pastilha de corte reversível por torneamento CNMG 120404, para acabamento****Dados do pedido**

Número do pedido	250058 HB7010-2
GTIN	4069515015585
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Material de corte	HM
Velocidade de corte v_c aplicação principal	170 - 500 m/min
Tipo	HB7010-2
Aplicação principal	P
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Condição de corte	contínuo
Avanço f	0,1 - 0,4 mm/U
Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMG 120404
Profundidade de corte a_p	0,3 - 2 mm
#Raio do canto	0,4 mm

Ficha de dados

Número de trocas/cortes	4
Quebra-aparas	SS
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear