

Garant**Pastilha de corte reversível por torneamento CNMG 09T308, para processamento médio****Dados do pedido**

Número do pedido	250152 HB7020-2
GTIN	4069515015769
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Profundidade de corte a_p	0,3 - 4 mm
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Aplicação principal	P
Tipo	HB7020-2
#Raio do canto	0,8 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMG 09T308
Avanço f	0,2 - 0,5 mm/U
Número de trocas/cortes	4
Quebra-aparas	SM
Velocidade de corte v_c aplicação principal	130 - 370 m/min

Ficha de dados

Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Tolerância	M
Material de corte	HM
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear