

Garant

Pastilha de corte reversível por torneamento VNMG 160408, para processamento médio



Dados do pedido

Número do pedido	251804 HB7010-2
GTIN	4069515018289
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Tipo	HB7010-2
Tolerância	M
Material de corte	HM
#Raio do canto	0,8 mm
Aplicação principal	P
Número de trocas/cortes	4
Profundidade de corte a_p	0,3 - 4 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	VNMG 160408
Condição de corte	contínuo
Quebra-aparas	SM

Ficha de dados

Avanço f	0,2 - 0,5 mm/U
Velocidade de corte v_c aplicação principal	140 - 440 m/min
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear