

Garant**Pastilha de corte reversível por torneamento VC.T 110304, para acabamento****Dados do pedido**

Número do pedido	261366 HB7020-2
GTIN	4069515022354
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Quebra-aparas	SS
Profundidade de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Tolerância	M
Aplicação principal	P
Tipo	HB7020-2
Velocidade de corte v_c aplicação principal	140 - 400 m/min
#Raio do canto	0,4 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Número de trocas/cortes	2
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Código ISO da pastilha de corte reversível	VCMT 110304

Ficha de dados

Avanço f	0,07 - 0,25 mm/U
Material de corte	HM
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear