

**CC.T 09T302, Tipo: HB7020****Dados do pedido**

Número do pedido	260056 HB7020
GTIN	4045197699299
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	150 - 400 m/min
Aplicação principal	P
Profundidade de corte $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Raio do canto	0,2 mm
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Avanço f	0,05 - 2,5 mm/U
Quebra-aperas	SS
Tipo	HB7020
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	CCMT 09T302
Número de trocas/cortes	2

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear