

Ficha de dados

Garant

Pastilha de corte reversível por torneamento CC.T 060202, para acabamento



Dados do pedido

Número do pedido	260050 CU7010
GTIN	4045197666789
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Avanço f	0,05 - 0,25 mm/U
Quebra-aparas	SS
Aplicação principal	P
Aplicação secundária	M
Velocidade de corte v_c aplicação principal	90 - 210 m/min
Profundidade de corte a_p	0,2 - 2,5 mm
#Raio do canto	0,2 mm
Condição de corte	contínuo
Velocidade de corte v_c aplicação secundária	80 - 140 m/min
Tipo	CU7010
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento

Ficha de dados

Material de corte	Cermet
Revestimento	sem revestimento
Código ISO da pastilha de corte reversível	CCMT 060202
Número de trocas/cortes	2
Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear