


**CC.T 120404, Tipo: CU7010****Dados do pedido**

Número do pedido	260064 CU7010
GTIN	4045197667526
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Raio do canto	0,4 mm
Condição de corte	contínuo
Profundidade de corte $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Aplicação principal	P
Avanço f	0,05 - 0,25 mm/U
Aplicação secundária	M
Velocidade de corte $v_c$ aplicação secundária	80 - 140 m/min
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	90 - 210 m/min
Quebra-aperas	SS
Tipo	CU7010
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	Cermet

Revestimento	sem revestimento
Código ISO da pastilha de corte reversível	CCMT 120404
Número de trocas/cortes	2
Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar