

CC.T 09T304, Tipo: CU7010**Dados do pedido**

Número do pedido	260058 CU7010
GTIN	4045197667403
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Velocidade de corte v_c aplicação principal	90 - 210 m/min
Quebra-aperas	SS
Velocidade de corte v_c aplicação secundária	80 - 140 m/min
Condição de corte	contínuo
Aplicação secundária	M
Avanço f	0,05 - 0,25 mm/U
Aplicação principal	P
Raio do canto	0,4 mm
Profundidade de corte a_p	0,2 - 2,5 mm
Tipo	CU7010
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	Cermet

Revestimento	sem revestimento
Código ISO da pastilha de corte reversível	CCMT 09T304
Número de trocas/cortes	2
Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar