

Ferramenta para torneiar de barra redonda, HSS Co 10, D×comprimento: 12X100mm



Dados do pedido

Número do pedido	295020 12X100
GTIN	4045197187925
Classe de artigo	22E

Descrição

Modelo:

Ferramenta para torneiar com extremidades retas em ângulo reto.

HSS Co 10 (10% cobalto, 67 HRC).

Ferramenta para torneiar conforme DIN 4964 Forma A. Com retificação cilíndrica dentro da tolerância **h14**.

Utilização:

Para torneamento, extração, punção, etc.; particularmente adequada para como material em bruto para fabrico de aços perfilados.

Descrição técnica

Ø D	12 mm
Comprimento	100 mm
Óleo de corte	HSS Co 10
Tipo de produto	Ferramenta para torneiar