

**TC.T 16T304, Tipo: HB7020****Dados do pedido**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 260986 HB7020 |
| GTIN             | 4045197699794 |
| Classe de artigo | 21G           |

**Descrição técnica**

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal | 120 - 350 m/min           |
| Quebra-aperas                                 | SM                        |
| Profundidade de corte $a_p$                   | 0,5 - 2,5 mm              |
| Avanço f                                      | 0,1 - 0,3 mm/U            |
| Raio do canto                                 | 0,4 mm                    |
| Aplicação principal                           | P                         |
| Condição de corte                             | ligeiramente interrompido |
| Tipo                                          | HB7020                    |
| Atribuição de acabamento/desbaste             | Acabamento de desbaste    |
| Óleo de corte                                 | HM                        |
| Código ISO da pastilha de corte reversível    | TCMT 16T304               |
| Número de trocas/cortes                       | 3                         |
| Tolerância                                    | M                         |

Tipo de produto

---

Pastilha de corte  
reversível para torneiar