

TC.T 110204, Tipo: HB7020**Dados do pedido**

Número do pedido	260982 HB7020
GTIN	4045197699787
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Raio do canto	0,4 mm
Quebra-aperas	SM
Velocidade de corte v_c aplicação principal	120 - 350 m/min
Aplicação principal	P
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Profundidade de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U
Tipo	HB7020
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	TCMT 110204
Número de trocas/cortes	3
Tolerância	M

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar