

TCMT 110204, Tipo: CU7010**Dados do pedido**

Número do pedido	260952 CU7010
GTIN	4045197670724
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Raio do canto	0,4 mm
Condição de corte	contínuo
Avanço f	0,05 - 0,2 mm/U
Quebra-aperas	SS
Velocidade de corte v_c aplicação principal	90 - 210 m/min
Aplicação principal	P
Aplicação secundária	M
Profundidade de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Tipo	CU7010
Velocidade de corte v_c aplicação secundária	80 - 140 m/min
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	Cermet
Revestimento	sem revestimento

Código ISO da pastilha de corte reversível	TCMT 110204
Número de trocas/cortes	3
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear