

Garant**Fresa circular, Metal duro, Tipo: 18XL****Dados do pedido**

Número do pedido	217252 18XL
GTIN	4045197216540
Classe de artigo	21Q

Descrição**Instrução:**

A profundidade de incidência real $S_{m\acute{a}x}$ é calculada da seguinte forma: $(D-d_1)/2$.

Descrição técnica

Ø mínimo do furo D	14 - 22 mm
Modelo da haste	cilíndrico
Ø interior d_1	12 mm
Ø da haste D_5 h6	12 mm
Comprimento total L_{tot}	126,6 mm
Conjunto de parafusos tensores	219818 (8IP; 3,8 Nm)
profundidade máxima de corte $S_{m\acute{a}x}$	5 mm
Projeção L_1	77,5 mm
Haste	DIN 6535 HA
para tipo de placa	P16
Refrigeração interior	sim
Profundidade de rosca	75,5 mm
Material da fresa	Metal duro
Substituição da ferramenta	PowerCard

Tipo de produto

Fresa circular

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças

219818