

**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	270314 5,2/2
GTIN	4045197466815
Classe de artigo	21I

## Descrição

### Utilização:

Para suporte de lâminas n.º 270200 – 270204.

## Descrição técnica

profundidade máxima de corte $t_{m\acute{a}x.}$	1 mm
Ø mínimo $D_{m\acute{i}n.}$	5,2 mm
Distância entre o centro das pontas $L_3$	2,5 mm
Ø da haste $d$	5 mm
Série	Micro
Projeção $L_1$	20 mm
Atributo do nome do produto	$L_1 = 20$ mm
Tipo de produto	Inserto de corte para torneiar

## Dados de utilizador

	Adequabilidade	$V_c$	código ISO
Plásticos alumínio	condicionalmente adequado		
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		

Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adequado
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado
Aço < 55 HRC	condicionalmente adequado
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado
GG(G)	adequado
CuZn	adequado
contínuo	adequado
irregular	condicionalmente adequado
interrompido	condicionalmente adequado
máximo a molhado	adequado