

Garant**CNMG 120416, Categorie: HB7020****Date comandă**

Numărul de comandă	250328 HB7020
GTIN	4045197711212
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMG 120416 HB7020 Categorie: HB7020

Sfărâmbător de așchii: SG

Adâncime de tăiere a_p : 1,5 - 8 mmAvans f : 0,25 - 0,6 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 100 - 300 m/min**Descriere tehnică**

Avans f	0,25 - 0,6 mm/rot
Rază la colț	1,6 mm
Adâncime de tăiere a_p	1,5 - 8 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 300 m/min
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Sfărâmbător de așchii	SG

Categorie	HB7020
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120416
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire