

Garant
CNMG 160608, Categorie: HB7020


Date comandă

Numărul de comandă	250334 HB7020
GTIN	4045197711229
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMG 160608 HB7020 Categorie: HB7020

Sfârâmător de aşchii: SG

 Adâncime de tăiere a_p : 1,5 - 8 mm

 Avans f : 0,25 - 0,6 mm/rot

 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 100 - 300 m/min

Descriere tehnică

Rază la colț	0,8 mm
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Avans f	0,25 - 0,6 mm/rot
Aplicația principală	P
Sfârâmător de aşchii	SG
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	100 - 300 m/min
Adâncime de tăiere a_p	1,5 - 8 mm

Categorie	HB7020
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 160608
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire