

Garant**CNMG 160612, Categorie: HB7020****Date comandă**

Numărul de comandă	250336 HB7020
GTIN	4045197711236
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMG 160612 HB7020 Categorie: HB7020

Sfârâmător de așchii: SG

Adâncime de tăiere a_p : 1,5 - 8 mmAvans f : 0,25 - 0,6 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 100 - 300 m/min**Descriere tehnică**

Aplicația principală	P
Avans f	0,25 - 0,6 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	1,5 - 8 mm
Rază la colț	1,2 mm
Sfârâmător de așchii	SG
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 300 m/min
Condiție de tăiere	ușor întrerupt

Categorie	HB7020
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 160612
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire