

**Garant**
**DNMG 150608, Categorie: HB7020**


### Date comandă

Numărul de comandă	250862 HB7020
GTIN	4045197711274
Clasa articolului	21G

### Descriere

DNMG 150608 HB7020 Categorie: HB7020

Sfărâmător de așchii: SG

 Adâncime de tăiere  $a_p$ : 1,5 - 6 mm

 Avans  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/rot

 Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 100 - 300 m/min

### Descriere tehnică

Avans $f$	0,25 - 0,6 mm/rot
Sfărâmător de așchii	SG
Rază la colț	0,8 mm
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Aplicația principală	P
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	100 - 300 m/min
Adâncime de tăiere $a_p$	1,5 - 6 mm

Categorie	HB7020
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150608
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire