

**Garant**
**CNMG 120412, Categorie: HB7020**


### Date comandă

Numărul de comandă	250324 HB7020
GTIN	4045197711205
Clasa articolului	21G

### Descriere

CNMG 120412 HB7020 Categorie: HB7020

Sfărâmător de aşchii: SG

 Adâncime de tăiere  $a_p$ : 1,5 - 8 mm

 Avans  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/rot

 Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 100 - 300 m/min

### Descriere tehnică

Aplicația principală	P
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	100 - 300 m/min
Adâncime de tăiere $a_p$	1,5 - 8 mm
Rază la colț	1,2 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmător de aşchii	SG
Avans $f$	0,25 - 0,6 mm/rot

Categorie	HB7020
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120412
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire