

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 32/16mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 251016 32/16 |
| GTIN | 4045197711588 |
| Clasa articolului | 21T |

Descriere**Notă:**

Utilizare cu plăcuța amovibilă KNUX 1604..L.

Descriere tehnică

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Gheară de strângere | 259038 17 |
| Știft | 259049 4 |
| Arc | 259046 3 |
| Plăcuță amovibilă compatibilă | KNUX 1604.. R/L |
| Șurub pentru gheară | 259021 3 |
| Mărimea plăcuței | 16 mm |
| Set de arcuri | 259044 3 |
| Ø minim al găurii prelabile D_{min} | 40 mm |
| Cod ISO Suport | A32U CKUNR/L16 |
| Decalaj central L_3 | 22 mm |
| Portplăcuță | 259031 6 |
| Lungimea totală L | 350 mm |
| Înălțime de strângere L_2 | 31 mm |
| Unghi de reglare κ | 93 grad |
| Ø cozii D_s | 32 mm |

| | |
|--|-------------------------------------|
| Standard | Normă de fabricație |
| Tip de utilizare | pe dreapta |
| Adâncime de strunjire interioară până la | 3×D |
| Răcire interioară | da |
| Utilizare | Strunjire longitudinală pe interior |
| Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |

Accesorii

| | |
|---|-------------|
| Portplăcuță Tip 6 | 259031 6 |
| Gheară de strângere Tip 17 | 259038 17 |
| Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 4 mm | 674242 4 |
| Știft Tip 4 | 259049 4 |
| Tijă de 8 mm cu magnetcu suport de biți 1/4 inch Lungimea totală 50 mm | 659874 50 |
| Arc Tip 3 | 259046 3 |
| Șurub pentru gheara de strângere Tip 3 | 259021 3 |
| Set de arcuri 10 bucăți Tip 3 | 259044 3 |
| Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm | 659906 1600 |
| Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 1600 cNm | 659957 1600 |