

Garant
KNUX 160410L, Categorie: HB7020

Date comandă

Numărul de comandă	251078 HB7020
GTIN	4045197711311
Clasa articolului	21G

Descriere

KNUX 160410L HB7020 Categorie: HB7020

Sfârâmător de așchii: SG

Sfârâmător de așchii: 3,2 mm

 Adâncime de tăiere a_p : 1 - 6 mm

 Avans f : 0,2 - 0,5 mm/rot

 Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 100 - 375 m/min

Descriere tehnică

Rază la colț	1 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Aplicația principală	P
Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	1 - 6 mm
Sfârâmător de așchii	3,2 mm
Sfârâmător de așchii	SG
Categorie	HB7020
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 375 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare

Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tășuri	2
Cod ISO Plăcuță amovibilă	KNUX 160410L
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire