


Garant**WNMG 080408, Categorie: HB7020****Date comandă**

Numărul de comandă	252208 HB7020
GTIN	4045197711335
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Avans f	0,25 - 0,6 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	1,5 - 6 mm
Rază la colț	0,8 mm
Aplicația principală	P
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 300 m/min
Sfărâmător de așchii	SG
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Categorie	HB7020
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080408
Numărul de schimbări / tăisuri	6

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire