

Garant**Freză de copiere, cu filet, Ø D: 10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	212620 10
GTIN	4045197712783
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Fără răcire interioară.

Locaș precis al plăcuțelor amovibile datorită configurării optime a toleranțelor plăcuțelor și locașurilor de plăcuțe.

Este garantată precizia maximă la schimbare: $\pm 0,015$ mm.

Aplicație:

Utilizare universală pentru operații de finisare și semifiniție.

Oțel – pentru utilizări generale în execuția de matrițe.

Notă:

Turația se calculează în funcție de Ø efectiv D_w . GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.

Descriere tehnică

Ø tăişului D_c	10 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	219871 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D_1 h6	5,5 mm
Lungimea totală L_{ges}	23 mm
Ø D_2	9,5 mm
Filet de prindere M	M5
Lungime 1	23 mm
Număr de dinți Z	2

Răcire interioară	nu
Tip de coadă	cu filet
Utilizarea frezei	Frezare prin copiere
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Șurub de strângere	219871
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,2 Nm	211750 1,2
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP