


Garant**Pack poupança de broca MDI GARANT Uni Hero haste cilíndrica DIN 6535 HB, 5 unidades****Dados do pedido**

Número do pedido	GG1258 13
GTIN	4067263106562
Classe de artigo	GGN

Descrição**Versão:**

Máxima universalidade e economia numa única ferramenta. **Design robusto da ferramenta e design da aresta de corte com curvatura concava e convexa** para uma ótima estabilidade da ferramenta e comportamento de quebra das aparas numa ampla gama de materiais. **Geometria especial do espaço entre dentes e espaços entre dentes polidos** para uma evacuação ótima das aparas e máxima segurança de processo. **Revestimento TiAlSiN ultramacio e de alto desempenho** para uma redução eficaz do desgaste e formação de arestas de acumulação.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Descrição técnica

Comprimento dos canais de aparas L_c	133 mm
Ø nominal D_c	13 mm
profundidade de perfuração máxima recomendada L_2	113,5 mm
Comprimento total L	178 mm
Número de arestas de corte Z	2

Ficha de dados

Ø haste D _s	14 mm
Tolerância de Ø nominal	h7
Índice	5" un.
Revestimento	TiAlSiN
Seminorma	sim
Material de corte	VHM
Versão	8xD
Ângulo da ponta	140 grau
Haste	DIN 6535 HB com h6
Refrigeração interior	sim, com 25 bar
Estratégia de maquinagem	HPC
Anel colorido	laranja
Tipo de produto	Broca espiral
USP1	Broca MDI GARANT Uni Hero haste cilíndrica DIN 6535 HB
USP2	5 unidades

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Plásticos alumínio	condicionalmente adequado	140	N
Alumínio (apara curta)	adequado	150	N
Aço < 500 N/mm ²	adequado	120	P
Aço < 750 N/mm ²	adequado	115	P
Aço < 900 N/mm ²	adequado	110	P
Aço < 1100 N/mm ²	adequado	80	P
Aço < 1400 N/mm ²	adequado	70	P
INOX < 900 N/mm ²	adequado	65	M
INOX > 900 N/mm ²	adequado	60	M
Ti > 850 N/mm ²	adequado	35	S

Ficha de dados

GG(G)	adequado	95	K
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		
mínimo a molhado	adequado		
Ar	condicionalmente adequado		

Produtos adequados

No Shop URL available for: GG1258 13